

**Multifunkciós olaj, Típus: 5000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083005 5000
GTIN	5032227495005
Árucikk kategória	08E

Leírás**Kivitel:**

A világszerte bevált WD-40 multifunkciós olaj **messzemenően szagtalan, környezetbarát hajtóanyaggal feltöltött**, teflon-, gyanta-, szilikon- és savmentes.

Felhasználás:

- **Rozsdaoldó** erőteljes kapilláris hatással – rövid időn belül kioldja a berozsdásodott kötéseket, a megszorult csavarokat és anyákat.
- **Tisztítószer** – a legmakacsabb szennyeződést is oldja, de nem ragad és nem gyantásodik.
- **Kenőanyag** minden csúszófelülethez, finommechanikához, csuklópánthoz, bowden-huzalhoz, lakathoz és vasalathoz.
- **Korrózióvédelem** – a WD-40 behatol a nedvesség alá, benyomul a védendő anyag pórusaiba és konzervál. Az érzékeny és drága szerszámok megőrzik értéküket.
- **Kontaktspray** – kiszorítja a nedvességet az elektromos alkatrészekből.

A **083006 sz. vagy a 083509 – 083517 sz. ipari porlasztó** felhasználásával nagy felületen, gazdaságosan használható.

Figyelem:

Felhasználói engedélyek: Többek között **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

Adatlap

Kinematikus viszkozitás	< 1 mm ² /s
Oldhatóság vízben	nem oldódik
Lobbanáspont	47 °C
Veszélyes anyag jelölés	GHS08 egészségre veszélyes
Veszélyes anyag jelölés	GHS07 figyelem
Veszélyes anyag jelölés	GHS02: Láng
Szín	borostyán színű
Oxidáló tulajdonságok	nincs meghatározva
Forráspont	176 °C
Tartalom	5 l
Kivitel	Kanna
Termék fajtája	Multifunkciós olaj / univerzális olaj