


**Garant****Beszúró lapka egyenes, HB9140, Beszúrási szélesség w: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	275024 6
GTIN	4062406378462
Árucikk kategória	21H

**Leírás****Felhasználás:**

274030 – 274090 sz. lapkatartóhoz.

**Alkalmazható:**

274010 – 274026 sz. lapkatartóhoz.

**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Beszúrási szélesség w	6 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB9140
Cserék / élek száma	1

Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		