

Garant**Beszúró lapka Teljes rádiusz, HB9140, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	275045 3
GTIN	4062406378752
Árucikk kategória	21H

Leírás**Felhasználás:**

274030 – 274090 sz. lapkatartóhoz.

Alkalmazható:

274030 – 274134 sz. lapkatartóhoz.

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Beszúrási szélesség w	3 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB9140
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		