

Garant**GARANT Diabolo VHM spirális sorjázó 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208167 8
GTIN	4062406380427
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****Kitűnő felületminőség a 35°-os spirálszögnek köszönhetően.**Speciálisan **keménymegmunkáláshoz** kifejlesztett sorjázó. A továbbfejleszt Diabolo bevonat még hosszabb élettartamot és jobb felületminőséget tesz lehetővé.Tűrés: **S méret = ±0,2 mm. Csúcyszög ±5 szögperc.****Felhasználás:**Munkadarabok élleinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D _c	8 mm
Előtolás f _z acélban < 60 HRC	0,04 mm
Fogak száma Z	6
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Teljes hossz L	63 mm
Sarokletörés szöge	60 fok
Méret S	7,9 mm
Sorozat	Diabolo
Szár Ø D _s	8 mm
Élletörő marás	30 fok

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Tűrés névleges Ø	h6
Spirálszög	35 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög	60 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Sorjázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	90 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		