



Háromszög csőkulcs, csavarokhoz: M8



Rendelési adatok

Rendelés száma	623503 M8
GTIN	4062406380540
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Precíziós acélcsőből, horganyzott, hajtószárral.

Felhasználás:

Háromszög fejű csavarokhoz DIN 22424 szerint és háromszög-anyákhoz DIN 22425 szerint.

Szabvány:**DIN 22417 A**

Szárhossz: 125 mm

Fejmagasság belső mérete F: 12,05 mm

Szár Ø: 15 mm

Műszaki leírás

Fejmagasság belső mérete F	12,05 mm
csavarokhoz	M8
Szárhossz	125 mm
Szár Ø	15 mm
Szabvány	DIN 22417 A

Profil	3-szög dugókulcs
Alapanyag	Acélcső
Felület	horganyzott
Termék fajtája	Dugókulcs