



Háromszög csőkulcs, csavarokhoz: M16



Rendelési adatok

Rendelés száma	623503 M16
GTIN	4062406380571
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Precíziós acélcsőből, horganyzott, hajtószárral.

Felhasználás:

Háromszög fejű csavarokhoz DIN 22424 szerint és háromszög-anyákhoz DIN 22425 szerint.

Szabvány:**DIN 22417 A**

Szárhossz: 180 mm

Fejmagasság belső mérete F: 20,55 mm

Szár Ø: 24 mm

Műszaki leírás

csavarokhoz	M16
Szárhossz	180 mm
Fejmagasság belső mérete F	20,55 mm
Szár Ø	24 mm
Szabvány	DIN 22417 A

Profil	3-szög dugókulcs
Alapanyag	Acélcső
Felület	horganyzott
Termék fajtája	Dugókulcs