



Háromszög csőkulcs, csavarokhoz: M4



Rendelési adatok

Rendelés száma	623503 M4
GTIN	4062406380519
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Precíziós acélcsőből, horganyzott, hajtószárral.

Felhasználás:

Háromszög fejű csavarokhoz DIN 22424 szerint és háromszög-anyákhoz DIN 22425 szerint.

Szabvány:**DIN 22417 A**

Szárhossz: 90 mm

Fejmagasság belső mérete F: 6,8 mm

Szár Ø: 10 mm

Műszaki leírás

Szár Ø	10 mm
csavarokhoz	M4
Fejmagasság belső mérete F	6,8 mm
Szárhossz	90 mm
Szabvány	DIN 22417 A

Profil	3-szög dugókulcs
Alapanyag	Acélcső
Felület	horganyzott
Termék fajtája	Dugókulcs