



Háromszög csőkulcs, csavarokhoz: M6



Rendelési adatok

Rendelés száma	623503 M6
GTIN	4062406380533
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Precíziós acélcsőből, horganyzott, hajtószárral.

Felhasználás:

Háromszög fejű csavarokhoz DIN 22424 szerint és háromszög-anyákhoz DIN 22425 szerint.

Szabvány:**DIN 22417 A**

Szárhossz: 112 mm

Fejmagasság belső mérete F: 10,05 mm

Szár Ø: 12,5 mm

Műszaki leírás

Fejmagasság belső mérete F	10,05 mm
Szárhossz	112 mm
Szár Ø	12,5 mm
csavarokhoz	M6
Szabvány	DIN 22417 A

Profil	3-szög dugókulcs
Alapanyag	Acélcső
Felület	horganyzott
Termék fajtája	Dugókulcs