

**Garant****Gépi menetfúró kúposan szűkítve, Gőzölt, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135550 M10
GTIN	4045197076991
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Kúposan leszűkített vezetőmenettel.****Kifejezetten mélyen lévő zsákfurat-menetekhez** és olyan forgácsokhoz, melyek a menetfúró forgácshornyaiban maradnak. **HSS-E**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Szár négyszög □: 8 mm

Magfurat Ø: 8,5 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	8,5 mm
Menet Ø	10 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyak száma	3
Menetemelkedés	1,5 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	100 mm

Szár négyszög □	8 mm
Túrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	20 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M10
Bevonat	Gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

feltételesen alkalmas