

**CCGT 030101, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260040 PR1725
GTIN	4960664890347
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCGT 030101 PR1725 Minőség: PR1725

Forgácstörő: MP-CF

Fogásmélység a_p : 0,03 - 0,2 mm

Előtolás f : 0,02 - 0,1 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 180 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 150 m/min

Műszaki leírás

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 150 m/min
Forgácstörő	MP-CF
Mellékfelhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCGT 030101
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,02 - 0,1 mm/ford,
Minőség	PR1725
Fogásmélység a _p	0,03 - 0,2 mm
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,1 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz