

Garant**CC.T 09T304, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260058 HU7315-1
GTIN	4062406380281
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T304 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AF
Bevonat	bevonat nélkül
Fő felhasználás	N
Váltólapka ISO kód	CCGT 09T302

Tűrés	G
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Minőség	HU7315-1
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz