

**Garant****CC.T 120404, Minőség: HU7315-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 120404 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HU7315-1
Előtolás $f$	0,03 - 0,1 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 600 m/min
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tűrés	G
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Cserék / élek száma	2
Bevonat	bevonat nélkül
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	AF
Fő felhasználás	N
Váltólapka ISO kód	CCGT 120404
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz