

Garant**DC.T 070204, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 070204 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,6 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	N
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,6 mm
Tűrés	G
Szerszámanyag	HM
Minőség	HU7315-1

Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Forgácstörő	AF
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Bevonat	bevonat nélkül
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz