

**Garant****DC.T 11T304, Minőség: HU7315-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T304 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	N
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,6 mm

Minőség	HU7315-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Tűrés	G
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 600 m/min
Forgácstörő	AF
Bevonat	bevonat nélkül
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz