

Garant**Gépi menetfúró, Gőzölt, M: M30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135450 M30
GTIN	4045197076939
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**M2,6 méret régi DIN-profillal. **HSS****Műszaki leírás**

Forgácshornok száma	4
Magfurat Ø	26,5 mm
Menet Ø	30 mm
Menetemelkedés	3,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	22 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szár négyszög □	18 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	60 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M30
Bevonat	Gőzölt

Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		