


**Garant****Menetmetsző Hatszög, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140920 M16
GTIN	4045197083920
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Külső hatszög szabványos kulcsméretetekhez. Terelőél **nélkül**. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Figyelem:**

Sérült menetek utánvágásához vagy nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetmetszéshez.

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 2 mm

Kulcsnyílás: 41 mm

Magasság: 18 mm

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	41 mm
Magasság	18 mm
Emelkedés	2 mm
Menetméret	M16

Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 382
Tűrés osztály	DIN 13 6g
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		