

HOLEX®**Menetmetsző HSS-E, M×emelkedés: 18X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141065 18X1,5
GTIN	4045197595393
Árucikk kategória	12K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.**

2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált, homlokszög kb. 15°. Rozsdamentes és nagyszilárdságú acélokhoz.

Menetfajta: MF

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: EN 22568

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 1,5 mm

Külső Ø: 45 mm

Magasság: 14 mm

Műszaki leírás

Emelkedés	1,5 mm
Magasság	14 mm
Külső Ø	45 mm

Túrési osztály	DIN 13 6g
Menetméret	18
Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos