



## Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M14



### Rendelési adatok

Rendelés száma	130200 M14
GTIN	4045197445926
Árucikk kategória	12G

### Leírás

#### Kivitel:

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12 mm

### Műszaki leírás

Menet Ø	14 mm
Menetemelkedés	2 mm
Magfurat Ø	12 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm

Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	28 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M14
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		

Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas