

**Garant****Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130400 M8
GTIN	4045197066268
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló készlet. Elővágó hosszú vezetőcsappal.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,25 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 6,8 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	6,8 mm
Menet Ø	8 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Teljes hossz L	56 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	16 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M8
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száráz	feltételesen alkalmas