



## Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	130200 M3
GTIN	4045197066107
Árucikk kategória	12G

### Leírás

#### Kivitel:

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 40 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,5 mm

### Műszaki leírás

Magfurat Ø	2,5 mm
Menet Ø	3 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Teljes hossz L	40 mm

Szár négyszög □	2,7 mm
Túrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	6 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M3
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas