

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 2X0,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130470 2X0,25
GTIN	4045197066848
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet. Menet köszörülve és hátraköszörülve.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Tűrési osztály: ISO 1 4H

Menetemelkedés: 0,25 mm

Teljes hossz L: 36 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 1,75 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	1,75 mm
Menet Ø	2 mm
Menetemelkedés	0,25 mm
Szár Ø D _s	2,8 mm
Teljes hossz L	36 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 2181
Menetmélység	4 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M2×0,25
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Száraz

feltételesen alkalmas