

Garant**Gépi menetfúró HSS-E-PM, Nitridált, M: M3,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135750 M3,5
GTIN	4045197077417
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Stabil kivitel, 15°-os jobbspirállal.**

Menetfajta: M

Szerszámananyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 371

Túrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,6 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D_s: 4 mm

Szár négyszög □: 3 mm

Magfurat Ø: 2,9 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	2,9 mm
Menetemelkedés	0,6 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	3,5 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	4 mm
Teljes hossz L	56 mm
Szár négyszög □	3 mm

Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	7 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M3,5
Bevonat	Nitridált
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	15 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	9 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	4 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		