

**Garant****Menetmetsző, UNF: 5/8-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142620 5/8-18
GTIN	4045197084958
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**UNF egységes finommenet**hez ASME – B1.1.

**Műszaki leírás**

Magasság	14 mm
Menet Ø	15,88 mm
Menet / coll	18
Külső Ø	45 mm
Menetméret	5/8-18 UNF
Vágásirány	jobbos
Menetfajta	UNF

Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Tűrés osztály	2A
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		