

**Garant****Menetmetsző, UNC: 8-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142520 8-32
GTIN	4045197084767
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**UNC egységes durvamenethez** ASME – B1.1.

Tűrés osztály: 2A

Menet / coll: 32

Menet Ø: 4,17 mm

Külső Ø: 20 mm

Magasság: 7 mm

**Műszaki leírás**

Magasság	7 mm
Menet Ø	4,17 mm
Menet / coll	32
Külső Ø	20 mm

Vágásirány	jobbos
Menetfajta	UNC
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Tűrés osztály	2A
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		