

Garant**Menetmetsző, UNF: 3/4-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142620 3/4-16
GTIN	4045197084965
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Magasság	14 mm
Menet / coll	16
Menet Ø	19,05 mm
Külső Ø	45 mm
Menetméret	3/4-16 UNF
Vágásirány	jobbos
Menetfajta	UNF

Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Tűrés osztály	2A
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		