

**Garant****Menetmetsző, UNC: 1-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142520 1-8
GTIN	4045197084873
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**UNC egységes durvamenethez** ASME – B1.1.

Tűrés osztály: 2A

Menet / coll: 8

Menet Ø: 25,4 mm

Külső Ø: 55 mm

Magasság: 22 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	25,4 mm
Magasság	22 mm
Menet / coll	8
Külső Ø	55 mm

Vágásirány	jobbos
Menetfajta	UNC
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Tűrés osztály	2A
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		