

Garant**Menetmetsző, UNC: 12-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142520 12-24
GTIN	4045197084781
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Tűrési osztály: 2A

Menet / coll: 24

Menet Ø: 5,49 mm

Külső Ø: 20 mm

Magasság: 7 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	5,49 mm
Magasság	7 mm
Menet / coll	24
Külső Ø	20 mm

Vágásirány	jobbos
Menetfajta	UNC
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Tűrés osztály	2A
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		