

Garant**VHM dörzsár HPC átmenő furat, DLC, Névleges Ø DC: 4,5 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	164346 4,5
GTIN	4045197548511
Árucikk kategória	10N

Leírás**Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel, szár Ø szabványos befogáshoz, speciálisan **hidroplasztikus** vagy **nagypontosságú szerszámtartókba**. Így **maximális körfutási pontosság** és **folyamatbiztonság** érhető el. Különleges befogók beszerzése nem szükséges. Belső hűtőfolyadék ellátással **HPC használatra** a gyártási költségek csökkentéséhez.

Dörzsárak készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.

A **legújabb generációs DLC sp² bevonattal**.

Felhasználás:

Átmenő furatok HPC / HSC dörzsárazásához.

Vágóélek száma Z: 4

Ø tartomány: 4,21 - 4,7 mm

Élhossz L_c: 12 mm

Kinyúlási hossz L₁: 34 mm

Teljes hossz L: 75 mm

Vágóélek száma Z: 4

Szár Ø D_s: 6 mm

Műszaki leírás

Előtolás f alu öntvényben	0,6 mm/ford,
Névleges Ø D _c	4,5 mm
Kinyúlási hossz L ₁	34 mm
Szártűrés	h6
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	75 mm

Élhossz L _c	12 mm
Ø tartomány	4,21 - 4,7 mm
Vágóélek száma Z	4
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	gyári szabvány
Típus	W
belső hűtés	igen, 25 bar-ral
Szár	DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia	HPC
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Dörzsszerszám nem oldható vágóélekkel