

Garant**Menetmetsző, UNC: 3/8-16****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 142520 3/8-16 |
| GTIN | 4045197084811 |
| Árucikk kategória | 11K |

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|---------|
| Magasság | 11 mm |
| Menet / coll | 16 |
| Menet Ø | 9,53 mm |
| Külső Ø | 30 mm |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetfajta | UNC |
| Profilszög | 60 fok |

| | |
|-----------------|-------------|
| Szerszámananyag | HSS |
| Szabvány | EN 22568 |
| Tűrési osztály | 2A |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |