

**Garant****Menetmetsző, UNC: 4-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142520 4-40
GTIN	4045197084736
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Tűrés osztály: 2A

Menet / coll: 40

Menet Ø: 2,85 mm

Külső Ø: 16 mm

Magasság: 5 mm

**Műszaki leírás**

Magasság	5 mm
Menet Ø	2,85 mm
Menet / coll	40
Külső Ø	16 mm

Vágásirány	jobbos
Menetfajta	UNC
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Tűrés osztály	2A
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		