

**Garant****Menetmetsző, BSW: W1/8****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 141550 W1/8   |
| GTIN              | 4045197084446 |
| Árucikk kategória | 11K           |

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**Whitworth-menethez** BS84 BSW szabvány szerint a közepső tűrésmezőben.

**Műszaki leírás**

|               |         |
|---------------|---------|
| Menet Ø       | 3,18 mm |
| Magasság      | 5 mm    |
| Menet / coll  | 40      |
| Külső Ø       | 20 mm   |
| Menetméret    | W1/8    |
| Vágásirány    | jobbos  |
| Tűrés osztály | közepes |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Menetfajta     | BSW         |
| Profilszög     | 55 fok      |
| Szerszámanyag  | HSS         |
| Szabvány       | EN 22568    |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

### Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Olaj                         | alkalmas              |                |         |
| Szárász                      | feltételesen alkalmas |                |         |