

**Garant****Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, G: G1.1/2****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130550 G1.1/2 |
| GTIN              | 4045197067678 |
| Árucikk kategória | 11G           |

**Leírás****Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

**Felhasználás:**

**Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Szerszámananyag: HSS

Menet / coll: 11

Menet Ø: 47,8 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 45,25 mm

**Műszaki leírás**

|                |          |
|----------------|----------|
| Menet Ø        | 47,8 mm  |
| Menet / coll   | 11       |
| Menetemelkedés | 2,309 mm |
| Magfurat Ø     | 45,25 mm |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Szerszámanyag              | HSS                               |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 36 mm                             |
| Teljes hossz L             | 140 mm                            |
| Szár négyszög □            | 29 mm                             |
| Menetmélység               | 95,6 mm                           |
| Menetméret                 | G1.1/2                            |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                    |
| Menetfajta                 | G                                 |
| Profilszög                 | 55 fok                            |
| Szabvány                   | DIN 5157                          |
| Bekezdő alak               | D                                 |
| Bekezdő alak               | C                                 |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel             |
| belső hűtés                | nem                               |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsák- és átmenő furatnál |
| Vágásirány                 | jobbos                            |
| Menetszerszám fajtája      | Kézi menetfúró                    |
| Színes gyűrű               | Nincs                             |
| Termék fajtája             | Menetfúró                         |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                | feltételesen alkalmas |                |         |
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Alu > 10% Si                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| GG(G)                        | feltételesen alkalmas |                |         |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Uni    | alkalmas              |
| Olaj   | alkalmas              |
| Száraz | feltételesen alkalmas |