

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 22X1,5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130470 22X1,5 |
| GTIN | 4045197067180 |
| Árucikk kategória | 11G |

Leírás**Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet. Menet köszörülve és hátraköszörülve.

Menetfajta: MF

Szerszámananyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 20,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------|
| Menet Ø | 22 mm |
| Magfurat Ø | 20,5 mm |
| Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Szár Ø D _s | 18 mm |
| Teljes hossz L | 80 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Szár négyszög □ | 14,5 mm |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | DIN 2181 |
| Menetmélység | 44 mm |
| Menetfajta | MF |
| Menetméret | M22×1,5 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | D |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |

| | |
|--------|-----------------------|
| GG(G) | feltételesen alkalmas |
| Uni | alkalmas |
| Olaj | alkalmas |
| Száraz | feltételesen alkalmas |