

**Garant****Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 7X0,75****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130470 7X0,75 |
| GTIN              | 4045197066923 |
| Árucikk kategória | 11G           |

**Leírás****Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet. Menet köszörülve és hátraköszörülve.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,75 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 6,2 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Menet Ø               | 7 mm     |
| Menetemelkedés        | 0,75 mm  |
| Magfurat Ø            | 6,2 mm   |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Teljes hossz L        | 50 mm    |
| Szár négyszög □       | 4,9 mm   |
| Tűrési osztály        | ISO 2 6H |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Szerszámanyag              | HSS                      |
| Szabvány                   | DIN 2181                 |
| Menetmélység               | 14 mm                    |
| Menetfajta                 | MF                       |
| Menetméret                 | M7×0,75                  |
| Bevonat                    | bevonat nélkül           |
| Profilszög                 | 60 fok                   |
| Menet szabvány             | DIN 13                   |
| Bekezdő alak               | D                        |
| Bekezdő alak               | C                        |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel    |
| belső hűtés                | nem                      |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál    |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány                 | jobbos                   |
| Menetszerszám fajtája      | Kézi menetfúró           |
| Színes gyűrű               | Nincs                    |
| Termék fajtája             | Menetfúró                |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                | feltételesen alkalmas |                |         |
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Alu > 10% Si                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| GG(G)                        | feltételesen alkalmas |                |         |
| Uni                          | alkalmas              |                |         |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Olaj   | alkalmas              |
| Száráz | feltételesen alkalmas |