



Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, G: G3/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	130650 G3/4
GTIN	4045197067791
Árucikk kategória	12G

Leírás

Kivitel:

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 14

Menet Ø: 26,44 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 24,5 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	14
Menetemelkedés	1,814 mm
Magfurat Ø	24,5 mm
Menet Ø	26,44 mm
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D _s	20 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	16 mm
Menetmélység	79,32 mm
Menetméret	G3/4
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5157
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		

Olaj	alkalmas
Száráz	feltételesen alkalmas