

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, G: G3/8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130550 G3/8 |
| GTIN | 4045197067616 |
| Árucikk kategória | 11G |

Leírás**Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 19

Menet Ø: 16,66 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 15,25 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------|
| Menet Ø | 16,66 mm |
| Menet / coll | 19 |
| Magfurat Ø | 15,25 mm |
| Menetemelkedés | 1,337 mm |
| Szerszámanyag | HSS |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Szár Ø D _s | 12 mm |
| Teljes hossz L | 70 mm |
| Szár négyszög □ | 9 mm |
| Menetmélység | 49,98 mm |
| Menetméret | G3/8 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Menetfajta | G |
| Profilszög | 55 fok |
| Szabvány | DIN 5157 |
| Bekezdő alak | D |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD zsák- és átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |

| | |
|--------|-----------------------|
| Olaj | alkalmas |
| Száráz | feltételesen alkalmas |