

Garant**Kézi menetfúrók Készrevágó, bevonat nélkül, G: G1/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130560 G1/4
GTIN	4045197067708
Árucikk kategória	11G

Leírás**Felhasználás:**

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 19

Menet Ø: 13,16 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 11,8 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,337 mm
Menet Ø	13,16 mm
Magfurat Ø	11,8 mm
Menet / coll	19
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D _s	11 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	26,32 mm

Menetméret	G1/4
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5157
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsak- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		