

Garant**Kézi menetfúrók Készrevágó, bevonat nélkül, G: G3/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130560 G3/8
GTIN	4045197067715
Árucikk kategória	11G

Leírás**Felhasználás:**

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 19

Menet Ø: 16,66 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 15,25 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	15,25 mm
Menet / coll	19
Menetemelkedés	1,337 mm
Menet Ø	16,66 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	49,98 mm

Menetméret	G3/8
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5157
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		