

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, BSP: W1/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130670 W1/8
GTIN	4045197067814
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó** menetfúróból álló készlet.

Felhasználás:

Whitworth-menethez BS84 BSW szabvány szerint a közepső tűrésmezőben.

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 40

Menet Ø: 3,18 mm

Teljes hossz L: 40 mm

Szár Ø D_s: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,5 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	3,18 mm
Menetemelkedés	0,635 mm
Menet / coll	40
Magfurat Ø	2,5 mm
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D _s	3,5 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Menetmélység	6,36 mm
Menetméret	W1/8
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	BSW
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 351
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas