

Garant**Kézi menetfúrók Készrevágó, bevonat nélkül, G: G1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130560 G1/2
GTIN	4045197067722
Árucikk kategória	11G

Leírás**Felhasználás:**

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 14

Menet Ø: 20,96 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 16 mm

Szár négyszög □: 12 mm

Magfurat Ø: 19 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	20,96 mm
Magfurat Ø	19 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Menet / coll	14
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szár négyszög □	12 mm
Menetmélység	41,92 mm

Menetméret	G1/2
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5157
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsak- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		