

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, BSP: W5/32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130670 W5/32
GTIN	4045197067821
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó** menetfúróból álló készlet.

Felhasználás:

Whitworth-menethez BS84 BSW szabvány szerint a középső tűrésmezőben.

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 32

Menet Ø: 3,97 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D_s: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,1 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	3,1 mm
Menet Ø	3,97 mm
Menet / coll	32
Menetemelkedés	0,794 mm
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D _s	4,5 mm
Teljes hossz L	45 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Menetmélység	7,94 mm
Menetméret	W5/32
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	BSW
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 351
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas