

Garant**Kézi menetfúrók Készrevágó, bevonat nélkül, G: G3/4****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130560 G3/4 |
| GTIN | 4045197067739 |
| Árucikk kategória | 11G |

Leírás**Felhasználás:**

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 14

Menet Ø: 26,44 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 24,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Menet / coll | 14 |
| Menet Ø | 26,44 mm |
| Magfurat Ø | 24,5 mm |
| Menetemelkedés | 1,814 mm |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szár Ø D _s | 20 mm |
| Teljes hossz L | 90 mm |
| Szár négyszög □ | 16 mm |
| Menetmélység | 79,32 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Menetméret | G3/4 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Menetfajta | G |
| Profilszög | 55 fok |
| Szabvány | DIN 5157 |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD zsák- és átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |