

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, BSP: W3/16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130670 W3/16
GTIN	4045197067838
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó** menetfúróból álló készlet.

Felhasználás:

Whitworth-menethez BS84 BSW szabvány szerint a középső tűrésmezőben.

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 24

Menet Ø: 4,76 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 5,5 mm

Szár négyszög □: 4,3 mm

Magfurat Ø: 3,6 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	24
Magfurat Ø	3,6 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Menet Ø	4,76 mm
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D _s	5,5 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szár négyszög □	4,3 mm
Menetmélység	9,52 mm
Menetméret	W3/16
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	BSW
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 351
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas