

Garant**VC.T 160404, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160404 HU7315-1 Minőség: HU7315-1
Forgácstörő: AF
Tűrés: G
Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 600 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	VCGT 160404
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 600 m/min
Minőség	HU7315-1
Bevonat	bevonat nélkül

Sarokrídusz	0,4 mm
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Tűrés	G
Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	AF
Fő felhasználás	N
Fogásmélység a_p	0,05 - 1,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz