

**Garant****VC.T 160408, Minőség: HU7315-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VC.T 160408 HU7315-1 Minőség: HU7315-1  
Forgácstörő: AF  
Tűrés: G  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Tűrés	G
Előtolás $f$	0,03 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Fő felhasználás	N
Forgácstörő	AF
Minőség	HU7315-1
Váltólapka ISO kód	VCGT 160408
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz