

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, G: G1.1/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130550 G1.1/4
GTIN	4045197067661
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 11

Menet Ø: 41,91 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 39,5 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	41,91 mm
Menetemelkedés	2,309 mm
Magfurat Ø	39,5 mm
Menet / coll	11

Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D _s	32 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szár négyszög □	24 mm
Menetmélység	83,82 mm
Menetméret	G1.1/4
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5157
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		

Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas