

HOLEX**Gépi menetfúrók zsákfurathoz + magfurat csigafúrók, Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	146925 M3-12
GTIN	4045197649720
Árucikk kategória	12K

Leírás**Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetők. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró kenőhoronnyal M3 – M12, 135855 sz. magfúró 114405 sz.

Műszaki leírás

Metrikus menethez	M3 – M12
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 371
Szabvány	DIN 376
Színes gyűrű	zöld

Termék fajtája

Menetfúró

Tartozék

Gépi menetfúróHSS-E Form C M M12	135855 M12
Gépi menetfúróHSS-E Form C M M10	135855 M10
Gépi menetfúróHSS-E Form C M M6	135855 M6
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Gépi menetfúróHSS-E Form C M M3	135855 M3
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Gépi menetfúróHSS-E Form C M M4	135855 M4
Gépi menetfúróHSS-E Form C M M8	135855 M8
Gépi menetfúróHSS-E Form C M M5	135855 M5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Kazetta, üres Típus 4	146961 4