

**Garant****Gépi menetfúrók zsákfurathoz + magfurat csigafúrók, Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	146950 M3-12
GTIN	4045197085184
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetőek.

M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

**Tartalma:**

1-1 gépi menetfúró kenőhoronnyal M3 – M12, 135450 sz. magfúró 114400 sz.

**Műszaki leírás**

Metrikus menethez	M3 – M12
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 376
Szabvány	DIN 371

Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

## Tartozék

Gépi menetfúró M M6	135450 M6
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Gépi menetfúró M M8	135450 M8
Gépi menetfúró M M4	135450 M4
Gépi menetfúró M M12	135450 M12
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Gépi menetfúró M M5	135450 M5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Gépi menetfúró M M3	135450 M3
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Gépi menetfúró M M10	135450 M10
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Kazetta, üres Típus 4	146960 4