

Garant**Gépi menetfúrók átmenő furathoz + magfurat csigafúrók, Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	146450 M3-12
GTIN	4045197085115
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivethetők.

M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró M3 – M10, 131150 sz. ; 1 gépi menetfúró M12, 131200 sz. és magfúró 114150 sz.

Műszaki leírás

Metrikus menethez	M3 – M12
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 371

Szabvány	DIN 376
Termék fajtája	Menetfúró

Tartozék

Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8	114150 6,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3,3	114150 3,3
Gépi menetfúróForm B DIN 371 M M4	131150 M4
Gépi menetfúróForm B DIN 371 M M3	131150 M3
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10,2	114150 10,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4,2	114150 4,2
Gépi menetfúróForm B DIN 371 M M5	131150 M5
Gépi menetfúróForm B DIN 371 M M10	131150 M10
Gépi menetfúróForm B DIN 371 M M6	131150 M6
Gépi menetfúróForm B DIN 376 M M12	131200 M12
Szerszámtartó racsnis hajtószárral Teljes hossz 85 mm	148700 85
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5	114150 2,5
Gépi menetfúróForm B DIN 371 M M8	131150 M8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114150 8,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 5	114150 5
Kazetta, üres Típus 4	146960 4