

Garant**Gépi menetfúrók átmenő furathoz + magfurat csigafúrók, Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	146650 M3-12
GTIN	4045197085139
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetőek.

M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró kenőhoronnyal M3 – M12, 132150 sz. magfúró 114400 sz.

Műszaki leírás

Metrikus menethez	M3 – M12
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 371
Szabvány	DIN 376

Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Tartozék

Gépi menetfúróB alak M M12	132150 M12
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Gépi menetfúróB alak M M6	132150 M6
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Gépi menetfúróB alak M M10	132150 M10
Gépi menetfúróB alak M M3	132150 M3
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Gépi menetfúróB alak M M5	132150 M5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Gépi menetfúróB alak M M4	132150 M4
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Gépi menetfúróB alak M M8	132150 M8
Kazetta, üres Típus 4	146960 4